

Weidmüller **Detetor de tensão VT CTB****Dados do pedido**

Número do pedido	665133
GTIN	4032248405855
Classe de artigo	73H

Descrição**Modelo:**

Caixa estável com grampo metálico e agulha de perfuração.

- **Tensão nominal 3 – 48 V AC/DC.**
- **Exibição de cada um dos níveis 5 V; 12 V; 24 V; 48 V.**
- **Função de deslize com ponta de medição para medições através do isolamento de cabos.**
- **Indicador de polaridade.**

Mecanismo de deslizamento para fixar a agulha de perfuração no cabo.

Vantagem:

O cabo não precisa de ser decapado para o ensaio.

Função:

IP40: Proporciona proteção contra a entrada de objetos estranhos com $\varnothing > 1$ mm; contudo, devem manter-se afastados ferramentas e arames, além disso, não proporciona proteção contra água.

Utilização:

Para carros, camiões e bicicletas elétricas.

Norma:

DIN EN 61010-1; DIN EN 61326.

Descrição técnica

Indicação	LED
Temperatura de trabalho	-10 - 50 °C
Verificação da continuidade	não

Faixa de frequência	0 – 65 Hz
Tensão nominal	CA/CC 5 – 48 V
Tipo de proteção IP	IP 40
Norma	DIN EN 61010-1
Norma	DIN EN 61326
Peso	50 g
Comprimento do cabo	100 cm
Tempo de resposta	<0,3 s
Corrente de teste	<0 mA
Período de ligação	10 s
Tempo de pausa para descanso	240 s
Humidade	HR máx. 85 %
Grau de sujidade	2
Alimentação de energia	A energia elétrica
Designação do fabricante	VT CTB
comprimento total	137 mm
Área de teste	3 - 48 V
Tipo de produto	Detetor de tensão