

**Cabeça micrométrica, Faixa de medição (curso de medição): 0-25****Dados do pedido**

Número do pedido	426200 0-25
GTIN	4946368021898
Classe de artigo	44A

Descrição**Versão:**

Fuso totalmente temperado e tambor de medição com cromado antirreflexo. **Fuso rotativo**, com superfície de apoio em metal duro e roquete.

Utilização:

Para instalação em máquinas, aparelhos, dispositivos, medidores, etc., como batente ajustável da mesa de medição.

Nota:

Tamanhos especiais a pedido.

Descrição técnica

Ø do tambor micrométrico	18 mm
Comprimento da haste de alojamento	15 mm
Ø da haste de alojamento	10 mm
Comprimento total	109 mm
Ø do fuso	6,35 mm
Faixa de medição (curso de medição)	0 - 25 mm
Leitura	0,01 mm
Limite de erro	0,002 mm
Norma	Norma de fábrica
Divisão do tambor micrométrico	1/50 mm
Tecnologia de medição	analógico

Ficha de dados

Calibração	B3
Tipo de produto	Cabeça micrométrica