

**Micrómetro externo com superfícies de medição em forma de prato, Faixa de medição: 0-25****Dados do pedido**

Número do pedido	423000 0-25
GTIN	4045197204004
Classe de artigo	42B

Descrição**Versão:**

Com discos de medição temperados e com grande superfície. Aro forjado e pintado.
Modelo com fuso rotativo.

Utilização:

Para medir a largura dos dentes de rodas dentadas e helicoidais a partir do módulo 0,8.

Material fornecido:

Inclui 1 medida de ajuste a partir do tam. 25–50.

Descrição técnica

Ø do prato de medição	20 mm
Paralelismo das áreas de medição	5 µm
Divisão do tambor micrométrico	1/50 mm
Faixa de medição	0 - 25 mm
Ø do fuso	8 mm
Passo do fuso	0,5 mm
Leitura	0,01 mm
Desvio de medição E MPE	±4 µm
Calibração	B1

Ficha de dados

Norma	ISO 3611
Tecnologia de medição	analógico
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Micrómetro externo