

Mitutoyo**Micrómetro de interiores de bico, Faixa de medição: 25-50mm****Dados do pedido**

Número do pedido	426805 25-50
GTIN	4946368019888
Classe de artigo	44A

Descrição**Modelo:**

Fuso totalmente temperado, retificado e esmerilado. Bicos de medição escalonados e arredondados com ponta de metal duro. Pressão de medição constante graças ao roquete de toque. Tambor de medição com traços de medição e dígitos gravados com precisão em preto. Micrómetro cromado. Com parafuso de ajuste e parafuso de bloqueio.

Acessórios especiais:

Anéis de ajuste n.º 484030.

Descrição técnica

Faixa de medição	25 - 50 mm
Ø do tambor micrométrico	18 mm
Leitura	0,01 mm
Limite de erro	6 µm
Norma	Norma de fábrica
Divisão do tambor micrométrico	1/50 mm
Tecnologia de medição	analógico
embalagem	caixa estável
Calibração	B4
Tipo de produto	Micrómetro de interiores de bico

Prestações de serviços

Calibração Micrómetro de interiores de bico faixa de
medição máxima 50

022360 50

Acessórios

Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 25

484030 25

Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 26

484030 26

Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 28

484030 28

Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 30

484030 30

Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 32

484030 32

Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 34

484030 34

Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 35

484030 35

Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 36

484030 36

Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 38

484030 38

Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 40

484030 40

Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 42

484030 42

Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 44

484030 44

Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 45

484030 45

Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 46

484030 46

Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 50

484030 50