

**DNMG 150604, Tipo: PV720****Dados do pedido**

Número do pedido	250696 PV720
GTIN	4960664724574
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	110 - 520 m/min
Profundidade de corte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Quebra-aperas	PQ
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Raio do canto	0,4 mm
Avanço f	0,05 - 0,3 mm/U
Tipo	PV720
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	Cermet
Código ISO da pastilha de corte reversível	DNMG 150604
Número de trocas/cortes	4

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar