

SNMG 120404, Tipo: PV720**Dados do pedido**

Número do pedido	251162 PV720
GTIN	4960664724741
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Avanço f	0,05 - 0,3 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	110 - 520 m/min
Quebra-aparas	PQ
Profundidade de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Tipo	PV720
Aplicação principal	P
Raio do canto	0,4 mm
Condição de corte	contínuo
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	Cermet
Código ISO da pastilha de corte reversível	SNMG 120404
Número de trocas/cortes	8

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar