

WNMG 080404, Tipo: PV720**Dados do pedido**

Número do pedido	252012 PV720
GTIN	4960664726592
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Profundidade de corte a_p	0,5 - 2 mm
Avanço f	0,07 - 0,3 mm/U
Raio do canto	0,4 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	110 - 490 m/min
Tipo	PV720
Condição de corte	contínuo
Quebra-aparas	HQ
Aplicação principal	P
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	Cermet
Código ISO da pastilha de corte reversível	WNMG 080404
Número de trocas/cortes	6

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para torneiar