

CCMT 09T308, Tipo: PV720**Dados do pedido**

Número do pedido	260098 PV720
GTIN	4960664723409
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Quebra-aperas	HQ
Tipo	PV720
Raio do canto	0,8 mm
Profundidade de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 270 m/min
Aplicação principal	P
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	Cermet
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T308
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar