

CCMT 09T302, Tipo: PV720**Dados do pedido**

Número do pedido	260194 PV720
GTIN	4960664726837
Classe de artigo	25E

Descrição técnica

Aplicação principal	P
Raio do canto	0,2 mm
Tipo	PV720
Profundidade de corte a_p	0,5 - 3 mm
Condição de corte	contínuo
Quebra-aparas	GK
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Velocidade de corte v_c aplicação principal	60 - 270 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	Cermet
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T302
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar