

**CC.T 09T304, Tipo: PV720****Dados do pedido**

Número do pedido	260196 PV720
GTIN	4960664726912
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	60 - 270 m/min
Raio do canto	0,4 mm
Tipo	PV720
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Aplicação principal	P
Avanço $f$	0,1 - 0,3 mm/U
Quebra-aparas	GK
Condição de corte	contínuo
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	Cermet
Código ISO da pastilha de corte reversível	CCMT 09T304
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar