

**DC.T 11T302, Tipo: PV720****Dados do pedido**

Número do pedido	260385 PV720
GTIN	4960664724147
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Condição de corte	contínuo
Quebra-aperas	HQ
Tipo	PV720
Aplicação principal	P
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Raio do canto	0,2 mm
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	60 - 270 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	Cermet
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T302
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para torneiar