

**DC.T 11T308, Tipo: PV720****Dados do pedido**

Número do pedido	260492 PV720
GTIN	4960664726851
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Raio do canto	0,8 mm
Tipo	PV720
Aplicação principal	P
Quebra-aperas	GK
Condição de corte	contínuo
Avanço f	0,1 - 0,3 mm/U
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 3 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	60 - 270 m/min
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento de desbaste
Óleo de corte	Cermet
Código ISO da pastilha de corte reversível	DCMT 11T308
Número de trocas/cortes	2

Tolerância	M
Tipo de produto	Pastilha de corte reversível para tornear