

VBMT 110308, Tipo: PV720**Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 261176 PV720 |
| GTIN | 4960664726127 |
| Classe de artigo | 25E |

Descrição técnica

| | |
|---|------------------|
| Avanço f | 0,05 - 0,25 mm/U |
| Quebra-aperas | HQ |
| Aplicação principal | P |
| Profundidade de corte a_p | 0,5 - 2 mm |
| Velocidade de corte v_c aplicação principal | 60 - 270 m/min |
| Raio do canto | 0,8 mm |
| Condição de corte | contínuo |
| Tipo | PV720 |
| Atribuição de acabamento/desbaste | Acabamento |
| Óleo de corte | Cermet |
| Código ISO da pastilha de corte reversível | VBMT 110308 |
| Número de trocas/cortes | 2 |

Tipo de produto

Pastilha de corte
reversível para tornear