

**VBMT 160408, Tipo: PV720****Dados do pedido**

Número do pedido	261184 PV720
GTIN	4960664726141
Classe de artigo	25E

**Descrição técnica**

Aplicação principal	P
Raio do canto	0,8 mm
Quebra-aperas	HQ
Profundidade de corte $a_p$	0,5 - 2 mm
Velocidade de corte $v_c$ aplicação principal	60 - 270 m/min
Condição de corte	contínuo
Tipo	PV720
Avanço f	0,05 - 0,25 mm/U
Atribuição de acabamento/desbaste	Acabamento
Óleo de corte	Cermet
Código ISO da pastilha de corte reversível	VBMT 160408
Número de trocas/cortes	2

Tipo de produto

---

Pastilha de corte  
reversível para torneiar