

Grampos verticais com base horizontal, aço inoxidável, Tipo: 2



Dados do pedido

Número do pedido	376505 2
GTIN	4020772008895
Classe de artigo	35A

Descrição

Modelo:

Com uma base horizontal para montagem em placas de montagem, etc.

- **Design compacto graças à nova pega.**
- **Pega ergonómica feita de 2 componentes com um elevado nível de conforto do utilizador graças a um apoio para as mãos alargado.**
- **Perda de proteção para parafuso de pressão.**
- **Proteção dos dedos por peça de fixação de segurança sem possibilidade de intervenção.**

Utilização:

Para fixação e abertura rápidas ao produzir peças em série ou para instalação em dispositivos de fixação especiais. Adequado para fixação durante a perfuração, mandrilagem, retificação, dobragem, soldadura, montagem, etc.

Descrição técnica

Distância entre furos e	20 mm
altura total	140 mm
Ø do furo d	5,5 mm
Parafuso de compressão	M6×35 mm

Força de retenção P1	800 N
Força de retenção P2	1200 N
comprimento total	78 mm
Distância entre furos f	23-31 mm
Tipo	6800NIJ
Altura de fixação H	23 mm
Tipo de produto	Grampos verticais