



Grampo horizontal com base horizontal, Tipo: 0



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 376610 0 |
| GTIN | 4020772008048 |
| Classe de artigo | 35A |

Descrição

Versão:

Proteção contra perdas para parafusos de pressão.

Design compacto graças à nova pega.

Pega ergonómica feita de 2 componentes com um elevado nível de conforto do utilizador graças a um apoio para as mãos alargado.

Com uma base horizontal para montagem em placas de montagem, etc.

Utilização:

Para fixação e abertura rápidas ao produzir peças em série ou para instalação em dispositivos de fixação especiais. Adequado para fixação durante a perfuração, mandrilagem, retificação, dobragem, soldadura, montagem, etc.

Descrição técnica

| | |
|-------------------------|--------------|
| altura total | 23 mm |
| Distância entre furos f | 16 mm |
| Distância entre furos e | 11,5-15,5 mm |
| Força de retenção P1 | 250 N |
| Parafuso de compressão | M4x25 mm |
| comprimento total | 79 mm |

| | |
|----------------------|-------------------|
| Força de retenção P2 | 400 N |
| Ø do furo d | 4,6 mm |
| Tipo | 6830J |
| Altura de fixação H | 14,5 mm |
| Tipo de produto | Grampo horizontal |