



Régua de aço de precisão inoxidável, graduação cortada a laser, Comprimento: 1000mm



Dados do pedido

Número do pedido	461400 1000
GTIN	2050001063724
Classe de artigo	46R

Descrição

Modelo:

Em aço de mola de relógio especial **inoxidável** com arestas de medição retificadas. Modelo largo. Aresta superior e inferior com graduação em mm. Muito boa legibilidade devido à superfície mate e à escala de graduação nítida.

Graduação gravada em profundidade com raio laser. **Graduação de alta precisão.** Superfície com acabamento mate. Particularmente robusto e resistente ao desgaste. **Unidades individualmente testadas e identificadas com n.º de identificação.**

Descrição técnica

Largura da secção transversal	30 mm
Comprimento	1000 mm
Espessura da secção transversal	1 mm
Calibração	F10
Limite de erro	0,15 mm
Material	Aço inoxidável, INOX
Tipo de produto	Régua

Prestações de serviços

Calibração Régua de aço comprimento máximo 1000/2	026200 1000/2
---	---------------

