



## Grampo tipo torpedo pesado, Tipo: 5



### Dados do pedido

Número do pedido	376720 5
GTIN	4020772008581
Classe de artigo	35A

### Descrição

#### Modelo:

- Construção muito estável, com guia de haste impulsora.
- A haste de comando e a alavanca manual funcionam ao mesmo tempo.
- Corpo base de ferro fundido maleável.
- Peças de alavanca e haste de comando em aço temperado, galvanizado e passivado.
- Parafuso de fixação temperado.

#### Utilização:

- Para fixação/abertura rápida durante a produção em série.
- Como grampo de pressão e de tração.
- Para instalação em dispositivos de fixação especiais.
- Para fixação durante a perfuração, mandrilagem, retificação, dobragem, soldadura, montagem, etc.

### Descrição técnica

Altura de fixação h até ao centro do parafuso	38 mm
Curso de fixação	40 mm
Distância entre furos e	41 mm
Distância entre furos g	41 mm

Distância entre furos f	50 mm
Ø do furo d	8,5 mm
Força de retenção P (pressão e tração)	10000 N
Parafuso de compressão	M12×50 mm
Altura total H	137,5 mm
Comprimento total L	380 mm
Tipo	6842
Tipo de produto	Grampos tipo torpedo