



Grampos de fixação com ganchos tensores, Tipo: 1



Dados do pedido

Número do pedido	376740 1
GTIN	4020772094522
Classe de artigo	35A

Descrição

Versão:

- Grampo de aperto rápido com transmissão de alavanca de joelho.
- O autobloqueio impede a abertura.
- Rebites de aço inoxidável.
- Punho feito de plástico resistente a óleo.
- As braçadeiras são galvanizadas.
- Gancho de tensão ajustável por meio de fio.
- Casquilhos de rolamentos temperados por cementação.
- Os pontos do rolamento estão lubrificados.
- Gancho temperado.

Utilização:

Para selar recipientes.

Descrição técnica

Distância entre furos e	19 mm
Força de retenção P (tração)	2000 N
Ø do furo d	4,5 mm
Curso de regulação do gancho de fixação c	35 - 42,5 mm
Distância entre furos f	25,5 - 30,5 mm
Espessura a	5,3 mm
Raio R	4,5 mm

Altura de fixação h	22,7 mm
Altura total H	34,5 mm
Comprimento total L	104,6 mm
Tipo	6847
Tipo de produto	Grampos de fixação