

HOLEX**Régua de aço de precisão aço inoxidável, acabamento mate, Comprimento: 300mm****Dados do pedido**

Número do pedido	461600 300
GTIN	4045197234797
Classe de artigo	42G

Descrição**Modelo:**

Em aço de mola de relógio especial **inoxidável** com arestas de medição retificadas. Modelo largo. Aresta superior e inferior com graduação em mm. Muito boa legibilidade devido à superfície mate e à escala de graduação nítida. Graduação realizada com decapagem eletrolítica. Superfície antirreflexo com acabamento mate.

Descrição técnica

Espessura da secção transversal	1 mm
Largura da secção transversal	30 mm
Comprimento	300 mm
Calibração	F10
Limite de erro	0,4 mm
Norma	EG II
Material	Aço inoxidável, INOX
Tipo de produto	Régua

Prestações de serviços

Calibração Régua de aço comprimento máximo 500/2	026200 500/2
--	--------------

