



Grampo de alta pressão NC Centro Gripp, Tipo: 125



Dados do pedido

Número do pedido	361180 125
GTIN	4250364402125
Classe de artigo	34A

Descrição

Versão:

Trilho de guia temperado por indução, parte superior e inferior retificadas.

Inclui furos 25H6 M10 para sistema de fixação de ponto zero calibre 200 mm.

Característica: Fuso encapsulado, alta proteção de cavacos, esforço mínimo de limpeza.

Função:

- **Fuso com transmissão de potência integrada.**
- **Aperto com uma chave dinamométrica ajustável (18 - máximo 70 Nm).**
- **Centro de aperto ajustável.**
- **Precisão de repetição $\pm 1/100$ mm na peça angular.**

Utilização:

Combinado com diversos mordentes, torna-se possível um aperto convencional e em superfícies lisas, bem como o aperto de preensão.

Material fornecido:

Chave de pinos tam. 8, chave de pinos tam. 6, inserto de chave de caixa sextavado SW20-1/2 polegada, 6 parafusos, 2 chaves de luneta SW20.

Acessórios especiais:

- **Insertos de preensão n.º 361238 – 361250 e n.º 361160.**
- **Chave dinamométrica n.º 656050 tam. 120.**
- **Consola n.º 361230 tam. 125.**
- **Mordentes escalonados n.º 361215.**
- **Mordente de suporte pendular n.º 361207 tam. 125.**
- **Mordente de suporte pUni-Grippset, pendular móvel n.º 361209 tam. 125.**
- **Mordentes n.º 361222 tam 125 e n.º 361227 tam. 125.**

- **Preensão universal GARANT n.º 361345 tam. 125.**
- **Mordente de tração descendente n.º 361229 tam. 125.**
- **Mordente prismático n.º 361185 n.º 125.**
- **Peça em bruto para mordente n.º 361186 tam. 125.**
- **Mordente de preensão n.º 361218.**
- **Réguas escalonadas n.º 361223 tam. 125.**
- **Pinos de aperto n.º 360025 tam. 25M10 e 25M10/138.**

Descrição técnica

Código de cor para acessório adequado	Centro Gripp
Peso	19,5 kg
Curso de deslocação v	46 mm
Força de fixação até máximo	40 kN
Ranhura longitudinal I H8	30 mm
Ranhura transversal n H7	20 mm
f	21 mm
x	127 mm
Largura do mordente A	112 mm
B	154 mm
y	200 mm
Binário	70 Nm
Altura do corpo base c	100 mm
i	129 mm
i	130 mm
L	329 mm
Tipo	125
Ø t	13 mm
Versão	Sistema de fixação de ponto zero
Série	Centro Gripp
Tipo de produto	torno

Acessórios

Encosto de peça, tridimensional Tipo 125	360435 125
Encosto de peça	360555
Mordente prismático Centro Gripp para tipo 125	361185 125
Peça em bruto para mordente para Centro Gripp para tipo 125	361186 125
Mordente de suporte para insertos de prensão para T-Rex/Centro Gripposcilante para tipo 125	361207 125
Mordente de suporte Uni-Grippset, para T-Rex / Centro Gripposcilante para tipo 125	361209 125
Mordente escalonado revestido, para T-Rex / Centro Grippmóvel para tipo 125	361215 125
Mordentes de prensão para T-Rex/Centro Grippmóvel para tipo 125	361218 125
Mordentes de prensão para T-Rex/Centro Grippmóvel para tipo 64	361218 64
Mordente 64 mm, para T-Rex / Centro Grippmóvel para tipo 125	361222 125
Par de degraus do sistema Click para tipo 125	361223 125
Mordente 20 mm, para T-Rex / Centro Grippmóvel para tipo 125	361227 125
Mordente de tração descendente para T-Rex/Centro Grippmóvel para tipo 125	361229 125
Consola para tipo 125	361230 125
Inserto de fixação com 2 pontas, altura 5,2 – 6,7 mm Tipo	361240
Conjunto de garras universal (mala com 4 unidades) para tipo 125	361345 125
Punho prismático para tipo 125	361350 125