

Mordente de suporte pêndulo móvel, para tipo: 125



Dados do pedido

Número do pedido	361336 125
GTIN	4250364402415
Classe de artigo	34A

Descrição

Utilização:

O mordente de suporte móvel oscilante é utilizado para compensar superfícies de fixação não paralelas e é necessário para fixar peças irregulares.

Indicado para:

Titan 2 n.º 361302.

Instrução:

Alojamentos em cunha + acessórios n.º 361341 – 361352, insertos de prensão n.º 361238 – 361250.

Descrição técnica

para tipo	125
Largura do mordente b	97 mm
c	24 mm
Altura do mordente h	20 mm
Comprimento do mordente l	189 mm
adequado para o código de cor	Titan2/TitanSense
adequado para o código de cor	LCV125G
Tipo de produto	Mordentes de torno de bancada

Acessórios

Parafuso de suporte 23 mm – 48 mm Altura total h 43

361343 43

Parafuso de suporte 23 mm – 48 mm Altura total h 48

361343 48