

Ficha de dados



Micrómetro de interiores tubular IMICRO, Faixa de medição: 3,5-4



Dados do pedido

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 428800 3,5-4 |
| GTIN | 7630041108330 |
| Classe de artigo | 45A |

Descrição

Versão:

Micrómetro de interiores analógico de 3 pontos para **medição de alta precisão** de orifícios, mesmo **em grandes profundidades de medição** (extensível com até três extensões).

Autocentrante e autoalinhante. Micrómetro de interiores único de acordo com o princípio de Abbe (**sem erro de inclinação** de primeira ordem). Superfícies de medição em aço temperado (HV30-770).

Acessórios especiais:

Anéis de ajuste n.º 484030, extensões n.º 428802.

Nota:

Dispositivos de centragem para grandes profundidades de medição a pedido.

Descrição técnica

| | |
|----------------------------------|------------|
| Faixa de medição | 3,5 - 4 mm |
| Profundidade de medição standard | 20 mm |
| Medida a | 2 mm |
| Limite de erro | 0,004 mm |
| Leitura | 0,001 mm |
| Norma | DIN 863 |

Ficha de dados

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Divisão do tambor micrométrico | 1/50 mm |
| Tecnologia de medição | analógico |
| Protocolo de teste | Relatório de ensaio do fabricante |
| Calibração | B6 |
| Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 pontos |