

Jogo de brocas espiral HSS-E n.º 114400 com caixa, sem revestimento, Tipo: 6-10



Dados do pedido

Número do pedido	115280 6-10
GTIN	4045197024794
Classe de artigo	11B

Descrição

Modelo:

Composto por brocas espirais DIN 338.

Perfis retificados: alta precisão de concentricidade e de passo, bem como ponta de centragem precisa. Broca para produção em série.

Núcleo reforçado, sem revestimento.

Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 2 mm.

Descrição técnica

Número de brocas	41
Broca crescente	0,1 mm
Área da broca	6 - 10 mm
Haste	Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z	2
Revestimento	sem revestimento

Óleo de corte	HSS E
Norma	DIN 338
Tipo	N
Tolerância de Ø nominal	h8
Ângulo da ponta	130 grau
Refrigeração interior	não
com cartucho	sim
Anel colorido	vermelho
Tipo de produto	Broca espiral

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Aço < 500 N/mm ²	adequado		
Aço < 750 N/mm ²	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1100 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
TOOLOX 33	adequado		
INOX < 900 N/mm ²	condicionalmente adequado		
INOX > 900 N/mm ²	adequado		
Ti > 850 N/mm ²	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	condicionalmente adequado		
Uni	adequado		
Óleo	adequado		
máximo a molhado	adequado		

Acessórios

Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 10	114400 10
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 9	114400 9
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 9,7	114400 9,7
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 7,4	114400 7,4
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 8,4	114400 8,4
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 9,6	114400 9,6
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 6,9	114400 6,9
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 6,3	114400 6,3
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 7,2	114400 7,2
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 7	114400 7
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 6,5	114400 6,5
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 9,4	114400 9,4
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 7,7	114400 7,7
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 8,3	114400 8,3
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 7,3	114400 7,3
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 8,5	114400 8,5
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 6,2	114400 6,2
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 8	114400 8
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 7,6	114400 7,6
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 6,4	114400 6,4
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 6	114400 6
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 7,9	114400 7,9
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 9,2	114400 9,2
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 8,2	114400 8,2
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 6,6	114400 6,6
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 7,8	114400 7,8
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 8,9	114400 8,9
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 6,1	114400 6,1
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 9,1	114400 9,1

Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 6,7	114400 6,7
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 9,9	114400 9,9
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 8,7	114400 8,7
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 7,5	114400 7,5
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 9,8	114400 9,8
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 9,5	114400 9,5
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 7,1	114400 7,1
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 9,3	114400 9,3
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 6,8	114400 6,8
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 8,1	114400 8,1
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 8,8	114400 8,8
Broca espiral HSS-EN Ø DC h8 8,6	114400 8,6
Caixa vazia para broca espiral DIN 338 Tipo 6-10	115470 6-10