



Micrómetro de interiores tubular IMICRO, Faixa de medição: 35-40mm



Dados do pedido

Número do pedido	428800 35-40
GTIN	7630041108156
Classe de artigo	45A

Descrição

Modelo:

Micrómetro de interiores analógico de 3 pontos para **medição de alta precisão** de orifícios, mesmo **em grandes profundidades de medição** (extensível com até três extensões). Autocentrante e autoalinhante. Micrómetro de interiores único de acordo com o princípio de Abbe (**sem erro de inclinação** de primeira ordem). Superfícies de medição com revestimento em nitreto de titânio (TiN) (HV5–2300).

Acessórios especiais:

Anéis de ajuste n.º 484030, extensões n.º 428802.

Instrução:

Dispositivos de centragem para grandes profundidades de medição a pedido.

Descrição técnica

Profundidade de medição standard	78 mm
Faixa de medição	35 - 40 mm
Profundidade de medição com extensão máxima	1578 mm
Medida a	7 mm
Limite de erro	0,004 mm
Leitura	0,005 mm

Norma	DIN 863
Divisão do tambor micrométrico	1/50 mm
Tecnologia de medição	analógico
Protocolo de teste	Relatório de ensaio do fabricante
Calibração	B6
Tipo de produto	Micrómetro de interiores de 3 pontos

Prestações de serviços

Calibração Micrómetro de interiores de 3 pontos faixa de medição máxima 50	022500 50
Calibração DAkkSMicrómetro de interiores de 3 pontos faixa de medição máxima 200	022510 200

Acessórios

Extensão para micrómetro de interiores IMICRO Tipo 3/150	428802 3/150
Extensão para micrómetro de interiores IMICRO Tipo 3/500	428802 3/500
Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 37	484030 37