

Mandril de superfície forma ADB com furos do canal de refrigeração, SK 40 A = 160, Ø de fixação D1: 6mm



Dados do pedido

Número do pedido	300276 6
GTIN	4045197829832
Classe de artigo	31A

Descrição

Modelo:**GARANT –**

Todas as hastes torneadas (funcionamento suave!). Qualidade de balanceamento G 2,5/25 000 rpm.

Com furos do canal de refrigeração bloqueáveis.

Com perfuração Balluff/RFID-Chip.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Descrição técnica

Ø exterior D	25 mm
Ø de fixação D ₁	6 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	6
Projeção medida A	160 mm
Alojamento	SK 40 A = 160
Norma	DIN 6359
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	ADB

Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície

Acessórios

Pino de tração, 18CrNiMo7selado, forma B indicado para cone SK 40	308615 40
Pinos de apertoMori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308625 40
Chave de aperto para pinos de apertoDIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40	308820 40
Pinos de apertoMazak, forma A indicado para cone SK 40M	308670 40M
Pinos de apertoForma A indicado para cone SK 40	308600 40
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixevedado indicado para cone SK 40	308802 40
Pino de tração, 18CrNiMo7Forma A indicado para cone SK 40	308605 40
Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 40	308610 40
Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40	308650 40
Pinos de apertoForma B indicado para cone SK 40	308640 40
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308635 40
Parafuso de aperto especial sem rosca internavedado indicado para cone SK 40	308700 40
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308660 40
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40	308765 40
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308790 40
	308740 40

Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 40

Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40

308760 40

Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mm vedado indicado para cone SK 40

308801 40

Pinos de aperto Mori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40

308630 40

Pinos de aperto selado, forma B indicado para cone SK 40

308620 40

Chave de aperto para pinos de aperto ISO 7388 indicado para tamanho de cone 40

308830 40

Parafuso tensor sobressalente para mandril com Ø de fixação D1 6

309900 6