

Mandril de superfície forma ADB com furos do canal de refrigeração, SK 40 A = 160, Ø de fixação D1: 32mm



Dados do pedido

Número do pedido	300276 32
GTIN	4045197830029
Classe de artigo	31A

Descrição

Modelo:
GARANT –

Todas as hastes torneadas (funcionamento suave!). Qualidade de balanceamento G 2,5/25 000 rpm.

Com furos do canal de refrigeração bloqueáveis.

Com perfuração Balluff/RFID-Chip.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Descrição técnica

Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	32
Ø de fixação D ₁	32 mm
Projeção medida A	160 mm
Ø exterior D	72 mm
Alojamento	SK 40 A = 160
Norma	DIN 6359
Norma de alojamento	ISO 7388-1

Forma	ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície

Acessórios

Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308635 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixevedado indicado para cone SK 40	308802 40
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40	308660 40
Pinos de apertoMori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308625 40
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Pinos de apertoForma A indicado para cone SK 40	308600 40
Pino de tração, 18CrNiMo7Forma A indicado para cone SK 40	308605 40
Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308790 40
Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 40	308610 40
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40	308760 40
Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 40	308740 40
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40	308765 40
Parafuso de aperto especial sem rosca internavedado indicado para cone SK 40	308700 40
Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mmvedado indicado para cone SK 40	308801 40
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40	308620 40
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40	308650 40

Chave de aperto para pinos de apertoISO 7388 indicado para tamanho de cone 40	308830 40
Pinos de apertoMori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308630 40
Chave de aperto para pinos de apertoDIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40	308820 40
Pino de tração, 18CrNiMo7selado, forma B indicado para cone SK 40	308615 40
Pinos de apertoMazak, forma A indicado para cone SK 40M	308670 40M
Pinos de apertoForma B indicado para cone SK 40	308640 40
Parafuso tensor sobressalente para mandril com Ø de fixação D1 32	309900 32