

## Mandril de superfície forma ADB com furos do canal de refrigeração, SK 50 A = 160, Ø de fixação D1: 25mm



### Dados do pedido

Número do pedido	300351 25
GTIN	4045197830111
Classe de artigo	31A

### Descrição

**Modelo:****GARANT –**

Todas as hastes torneadas (funcionamento suave!). Qualidade de balanceamento G 2,5/25 000 rpm.

**Com furos do canal de refrigeração bloqueáveis.**

Com perfuração Balluff/RFID-Chip.

**Utilização:**

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais segundo a norma DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

**Acessórios especiais:**

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

### Descrição técnica

Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	25
Ø exterior D	65 mm
Projeção medida A	160 mm
Ø de fixação D <sub>1</sub>	25 mm
Alojamento	SK 50 A = 160
Norma	DIN 6359
Norma de alojamento	ISO 7388-1

Forma	ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricidade	≤ 3 μm
Estratégia de maquinagem	HPC
Tipo de produto	Mandril de superfície

## Acessórios

Pino de tração, 18CrNiMo7Forma A indicado para cone SK 50	308605 50
Pinos de apertoForma B indicado para cone SK 50	308640 50
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 50	308650 50
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 50	308795 50
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 50	308790 50
Chave de aperto para pinos de apertoISO 7388 indicado para tamanho de cone 50	308830 50
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 50	308620 50
Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 50	308740 50
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 50	308765 50
Pino de tração, 18CrNiMo7selado, forma B indicado para cone SK 50	308615 50
Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 50	308610 50
Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 50	308785 50
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 50	308660 50
Pinos de apertoForma A indicado para cone SK 50	308600 50
Chave de aperto para pinos de apertoDIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 50	308820 50
Parafuso de aperto especial sem rosca internavedado indicado para cone SK 50	308720 50
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 50	308760 50

Parafuso tensor sobressalente para mandril com Ø de  
fixação D1 25

---

309900 25