



## Régua de aço flexível, estreita, inoxidável fosco, Comprimento total: 100mm



### Dados do pedido

Número do pedido	461800 100
GTIN	4045197234858
Classe de artigo	42G

### Descrição

#### Versão:

Em aço para mola **inoxidável**. Traços de medição e dígitos aplicados eletroliticamente com precisão em preto, com superfície lisa. Fácil de ler. Arestas arredondadas para proteger contra lesões.

Aresta superior com graduação de ½ mm e aresta inferior com graduação de 1 mm.

### Descrição técnica

Espessura da secção transversal	0,5 mm
Comprimento	100 mm
Largura da secção transversal	13 mm
Calibração	F8
Norma	EG II
Material	Aço inoxidável, INOX
Tipo de produto	Régua

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/461800-100>