

Mahr**Jogo de micrómetros de interiores digitais, Faixa de medição: 6-12mm****Dados do pedido**

Número do pedido	428940 6-12
GTIN	4059192011000
Classe de artigo	43A

Descrição**Modelo:**

Leitura fácil e direta através de um visor digital de alto contraste. Imediatamente pronto para medição graças ao sistema Reference. Comutável de medição relativa para absoluta. Rosca de ligação para uma troca fácil das cabeças de medição. Cabeça de medição autocentrante, a partir de 12 mm com mordentes de medição de metal duro. Cabeça de medição a partir de 40 mm de alumínio para poupança de peso. **A partir de 12 mm para medição até à base do furo.**

Função:

IP52: Proporciona proteção contra queda de gotas de água na diagonal (gotas de água), até 15° em comparação com situação de funcionamento normal e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

Material fornecido:

Micrómetros de interiores digitais n.º 428930 com anéis de ajuste associados.

Descrição técnica

Número de cabeças de medição	3
Número de anéis de ajuste	2
Faixa de medição	6 - 12 mm
Ø do anel de ajuste	8 / 10 mm

Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Número de pilhas incluídas	1
Tipo de proteção IP	IP 52
Alimentação de energia	A pilhas
Norma	DIN 863
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface USB
Interface	Interface RS232C
Interface	interface Digimatic
Proteção do valor de medição	Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Calibração	S6
Tipo de produto	Micrómetro de interiores de 3 pontos

Prestações de serviços

CalibraçãoJogo de micrómetros de interiores Faixa de medição 6-12

020550 6-12

Acessórios

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032	081560 CR2032
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 11	484030 11
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 7	484030 7
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 9	484030 9
Cabo de ligaçãosimplex com chave de dados Tipo D2	498940 D2
Cabo de ligaçãosimplex com chave de dados Tipo R2	498940 R2
Cabo de ligaçãosimplex com chave de dados Tipo USB2	498940 USB2
Interface recetor / teclado USB Tipo	498965
Emissor Tipo S4E	498966 S4E

Interface multi-recetor / teclado USB Tipo

498975