

Ficha de dados



**Régua de aço flexível, estreita, inoxidável fosco com divisória traseira,
Comprimento total: 150**



Dados do pedido

Número do pedido	461805 150
GTIN	4045197234919
Classe de artigo	42G

Descrição

Versão:

Em aço para mola **inoxidável**. Traços de medição e dígitos aplicados eletroliticamente com precisão em preto, com superfície lisa. Fácil de ler. Arestas arredondadas para proteger contra lesões.

Aresta superior com graduação de $\frac{1}{2}$ mm e aresta inferior com graduação de 1 mm.
Com escala adicional na parte de trás.

Descrição técnica

Largura da secção transversal	13 mm
Espessura da secção transversal	0,5 mm
Comprimento	150 mm
Calibração	F8
Norma	EG II
Material	Aço inoxidável, INOX
Tipo de produto	Régua