

**Micrómetro de interiores tubular, Faixa de medição: 87-100****Dados do pedido**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 428990 87-100 |
| GTIN             | 4045197608031 |
| Classe de artigo | 42B           |

**Descrição****Versão:**

Peças de leitura e operação cromadas mate (mordentes de medição de MD a partir de Ø 12). Cabeça de medição autocentrante com 3 mordentes de medição (de MD a partir de Ø 12). Caixa pintada.

**Material fornecido:**

Inclui anel de ajuste (para ajuste) e extensão.

**Acessórios especiais:**

Extensão n.º 428993, anéis de ajuste n.º 484030.

**Descrição técnica**

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Faixa de medição                     | 87 - 100 mm      |
| Profundidade de medição standard     | 117 mm           |
| Ø do anel de ajuste                  | 87 mm            |
| Medida a                             | 1 mm             |
| Profundidade de medição com extensão | 267 mm           |
| Limite de erro                       | 0,007 mm         |
| Leitura                              | 0,005 mm         |
| Norma                                | Norma de fábrica |
| Divisão do tambor micrométrico       | 1/50 mm          |

## Ficha de dados

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Tecnologia de medição | analógico                            |
| embalagem             | caixa estável                        |
| Calibração            | B6                                   |
| Tipo de produto       | Micrómetro de interiores de 3 pontos |