

**Mahr****Micrómetro de interiores digital com saída de dados, Faixa de medição: 150-175mm****Dados do pedido**

Número do pedido	428930 150-175
GTIN	4059192010874
Classe de artigo	43A

**Descrição****Modelo:**

Leitura fácil e direta através de um visor digital de alto contraste. Imediatamente pronto para medição graças ao sistema Reference. O sistema de medição REFERENCE guarda e mantém a posição zero definida, mesmo depois de ser ligado novamente. A função de bloqueio evita erros de medição provocados pelo toque acidental nas teclas de operação. Comutável de medição relativa para absoluta. Rosca de ligação para uma troca fácil das cabeças de medição. Cabeça de medição autocentrante, a partir de 12 mm com mordentes de medição de metal duro. Cabeça de medição a partir de 40 mm de alumínio para poupança de peso. **A partir de 12 mm para medição até ao fundo do orifício.**

**Função:**

IP52: Proporciona proteção contra queda de gotas de água na diagonal (gotas de água), até 15° em comparação com situação de funcionamento normal e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

**Material fornecido:**

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

**Acessórios especiais:**

Extensão n.º 428950, cabo de dados n.º 498940, anéis de ajuste n.º 484030.

**Descrição técnica**

Profundidade de medição standard	132 mm
Profundidade de medição com extensão	282 mm
Medida a	0,5 mm

Faixa de medição	150 - 175 mm
Limite de erro	0,007 mm
Leitura	0,001 mm
Número de pilhas incluídas	1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081560 CR2032
Tipo de proteção IP	IP 52
Alimentação de energia	A pilhas
Norma	DIN 863
Leitura comutável	mm/polegada
Interface	Interface RS232C
Interface	Interface USB
Interface	interface Digimatic
Proteção do valor de medição	Sistema Reference Lock MAHR
Tecnologia de medição	digital
embalagem	caixa estável
Calibração	B6
Tipo de produto	Micrómetro de interiores de 3 pontos

### Prestações de serviços

Calibração Micrómetro de interiores de 3 pontos faixa de medição máxima 200	022500 200
Calibração DAkkS Micrómetro de interiores de 3 pontos faixa de medição máxima 200	022510 200

### Acessórios

Pilha botão / pilha especial Tipo de pilha CR2032	081560 CR2032
Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 160	484030 160
Cabo de ligação simplex com chave de dados Tipo D2	498940 D2
Cabo de ligação simplex com chave de dados Tipo R2	498940 R2

Cabo de ligação simplex com chave de dados Tipo USB2	498940 USB2
Interface recetor / teclado USB Tipo	498965
Emissor Tipo S4E	498966 S4E
Interface multi-recetor / teclado USB Tipo	498975