



Micrómetro de interiores tubular, Faixa de medição: 50-63



Dados do pedido

Número do pedido	428990 50-63
GTIN	4045197608000
Classe de artigo	42B

Descrição

Versão:

Peças de leitura e operação cromadas mate (mordentes de medição de MD a partir de Ø 12). Cabeça de medição autocentrante com 3 mordentes de medição (de MD a partir de Ø 12). Caixa pintada.

Material fornecido:

Inclui anel de ajuste (para ajuste) e extensão.

Acessórios especiais:

Extensão n.º 428993, anéis de ajuste n.º 484030.

Descrição técnica

Ø do anel de ajuste	62 mm
Medida a	1 mm
Profundidade de medição standard	117 mm
Faixa de medição	50 - 63 mm
Profundidade de medição com extensão	267 mm
Limite de erro	0,007 mm
Leitura	0,005 mm
Norma	Norma de fábrica
Divisão do tambor micrométrico	1/50 mm
Tecnologia de medição	análogo

Ficha de dados

embalagem	caixa estável
Calibração	B6
Tipo de produto	Micrómetro de interiores de 3 pontos