



Mordente escalonado fix, para tipo: 90



Dados do pedido

Número do pedido	361420 90
GTIN	4250364401104
Classe de artigo	34A

Descrição

Versão:

Asse com firmeza.

Tam. 90, 125 e 160 com **sistema de troca rápida Click**, para n.º 361440 apenas nos tam. 90 e 125.

Rosca para alojamento de mordentes HD, nos tamanhos 125 e 160.

Utilização:

Para fixação de peças pré-processadas em paralelo. Rosca M10 e M6 para alojamento de mordentes frontais com sistema de troca rápida Click para réguas e mordentes.

Alojamento de réguas escalonadas no lado alto ou no lado escalonado (n.º 361950; 361960; 361970).

Material:

Aço endurecido, superfícies retificadas.

Indicado para:

Todos os tipos TC, LC, Garant-NC, Titan e NC versão até ao momento.

Material fornecido:

Incluindo parafusos de fixação. 1 mordente escalonado.

Descrição técnica

Comprimento do mordente l	67 mm
Altura h ₁	16 mm

para tipo	90
Largura do mordente b	89,5 mm
Altura do mordente h	34 mm
adequado para o código de cor	TC
adequado para o código de cor	LC
adequado para o código de cor	NC8
Comprimento l ₁	32 mm
Tipo de produto	Mordentes de torno de bancada