

Mordente com adaptador móvel, para tipo: 125



Dados do pedido

Número do pedido	361600 125
GTIN	4250364400879
Classe de artigo	34A

Descrição

Modelo:

Mordente móvel.

Utilização:

- Para alojamento de mordentes existentes ou de fabrico próprio.
- Para alojamento de todos os mordentes HD n.º 362390 a 362600.

Material:

Aço endurecido, superfícies retificadas.

Indicado para:

NC8, Garant-NC, Titan.

Material fornecido:

Incluindo parafusos de fixação.

Descrição técnica

Comprimento do mordente l	80 mm
Comprimento l ₁	32 mm
Altura do mordente h	58 mm
Altura h ₁	20 mm
adequado para o código de cor	TC

adequado para o código de cor	HiPo
adequado para o código de cor	LC
adequado para o código de cor	LC-GARANT
adequado para o código de cor	Titânio
adequado para o código de cor	Titan2/TitanSense
adequado para o código de cor	Duo Plus
adequado para o código de cor	LCV125G
adequado para o código de cor	NC8
adequado para o código de cor	HOLEX NC
para tipo	125
Largura do mordente b	126 mm
Tipo de produto	Mordentes de torno de bancada