

**Mitutoyo****Jogo de micrómetros de interiores Holtest, Faixa de medição: 20-50mm****Dados do pedido**

Número do pedido	429050 20-50
GTIN	4946368518046
Classe de artigo	44A

**Descrição****Modelo:**

Inoxidável, todas as peças de leitura em cromado antirreflexo. Tambor de medição com escala em preto profundo e roquete de toque.

Para furos passantes, superfícies de medição em aço temperado.

**Material fornecido:**

Micrómetros de interiores n.º 429000. Anéis de controlo semelhantes a n.º 484030, extensão de 150 mm n.º 429010.

**Descrição técnica**

Número de micrómetros	4
Faixa de medição	20 - 50 mm
Ø do anel de ajuste	25 / 40 mm
Limite de erro	0,006 mm
Leitura	0,005 mm
Norma	Norma de fábrica
Divisão do tambor micrométrico	1/50 mm

Tecnologia de medição	analógico
embalagem	caixa estável
Calibração	S6
Tipo de produto	Micrómetro de interiores de 3 pontos

### Prestações de serviços

CalibraçãoJogo de micrómetros de interiores Faixa de medição 20-50	020550 20-50
--	--------------

### Acessórios

Micrómetro de interiores Holtest Faixa de medição 20-25	429000 20-25
Micrómetro de interiores Holtest Faixa de medição 25-30	429000 25-30
Micrómetro de interiores Holtest Faixa de medição 30-40	429000 30-40
Micrómetro de interiores Holtest Faixa de medição 40-50	429000 40-50
Extensão para micrómetro de interiores Tipo 3/150	429010 3/150
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 22	484030 22
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 27	484030 27
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 35	484030 35
Anel de ajusteDIN 2250 C Ø da medida nominal 45	484030 45