

Mitutoyo

Jogo de micrómetros de interiores Holtest para medição de furos cegos, Faixa de medição: 12-20mm

Dados do pedido

Número do pedido	429055 12-20
GTIN	4946368517582
Classe de artigo	44A

Descrição

Modelo:

Inoxidável, todas as peças de leitura em cromado antirreflexo. Tambor de medição com escala em preto profundo e roquete de toque.

Modelo de orifício cego. **Superfícies de medição em aço temperado com revestimento de titânio para uma longa vida útil.**

Material fornecido:

Micrómetros de interiores n.º 429005. Anéis de controlo semelhantes a n.º 484030, extensão de 150 mm n.º 429010.

Descrição técnica

Faixa de medição	12 - 20 mm
Número de micrómetros	2
Ø do anel de ajuste	16 mm
Limite de erro	0,004 mm
Leitura	0,005 mm
Norma	Norma de fábrica
Divisão do tambor micrométrico	1/50 mm
Tecnologia de medição	analógico
embalagem	caixa estável
Calibração	S6
Tipo de produto	Micrómetro de interiores de 3 pontos

Prestações de serviços

Calibração Jogo de micrómetros de interiores Faixa de medição 12-20

020550 12-20

Acessórios

Micrómetro de interiores Holtest para medição de furos cegos Faixa de medição 12-16

429005 12-16

Micrómetro de interiores Holtest para medição de furos cegos Faixa de medição 16-20

429005 16-20

Extensão para micrómetro de interiores Tipo 2/150

429010 2/150

Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 15

484030 15

Anel de ajuste DIN 2250 C Ø da medida nominal 18

484030 18