


**Fita métrica em aço inoxidável no âmbito do quadro, Comprimento da fita: 20****Dados do pedido**

Número do pedido	464850 20
GTIN	4007368110170
Classe de artigo	46M

Descrição**Versão:**

Caixa: Caixa de plástico indestrutível com superfície SoftFinish. Carcaça com posição de paragem para o braço da manivela e o anel de tração. Pode ser convertida para esquerdinos.

Quadro: estrutura de liga leve com enrolamento rápido apoiado em rolamento de esferas e manivela reversível.

Fita: início da fita patenteado, **ferragem Flextop**. O revestimento da fita em plástico transparente e altamente flexível evita de forma fiável a quebra da fita no início da fita.

Fita métrica de aço inoxidável em aço cromo-níquel temperado, esmaltado em estufa com esmalte transparente. Escala impressa com números e graduações fáceis de ler. Boa resistência à rutura e flexibilidade. Com graduação em cm (primeiros 20 cm com graduação em mm). Tam. 20 e 30 em quadro reto, tam. 50/tam. 100 em quadro em V.

Nota:

Mais modelos com 100 m de comprimento ou graduação em polegadas ou início da fita tipo B/C a pedido.

Descrição técnica

Largura da estrutura	120 mm
comprimento total	280 mm
Largura da fita	13 mm
Tipo de início de graduação	A

Ficha de dados

Comprimento da fita	20 m
Norma	EG II
Calibração	G1
Tipo de produto	Fita métrica

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/464850-20>