

## Ficha de dados



### Distanciómetro a laser, Alcance: 60



### Dados do pedido

Número do pedido	465540 60
GTIN	4045197838728
Classe de artigo	42I

### Descrição

#### Versão:

Medidor de distância a laser económico para a conclusão rápida e fácil de tarefas de medição padrão. Caixa com dois componentes de forma ergonómica. Teclado de toque suave com ícones intuitivos. Ecrã LCD com retroiluminação comutável. Os símbolos gráficos no ecrã suportam o utilizador nas sequências de medição. Laser classe 2.

#### Função:

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

#### Precisão:

Desvio  $\pm 1,5$  mm em secção de medição de 10 m em condições ótimas.

#### Material fornecido:

Inclui 2x pilhas n.º 081551 LR3, bolsa de cintura e pulseira.

### Descrição técnica

Precisão de medição	$\pm 1,5$ mm
medição indireta (Pitágoras)	sim

## Ficha de dados

Altura	28 mm
medição dinâmica	sim
Adição/subtração	sim
Medição mínima/máxima	sim
Peso	100 g
confirmação acústica da medição	sim
Alcance	60 m
Autonomia da bateria (medições)	4000
Tipo de proteção IP	IP 54
Memória dos valores de medição	20
Comprimento	110 mm
Desconexão automática	3 min
Alimentação elétrica	2x 081551 LR3
Cálculo de áreas e volumes	sim
Largura	46 mm
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081551 LR3
Número de pilhas incluídas	2
Alimentação de energia	A pilhas
Tipo de produto	Distanciómetro