



Ferramenta de serrilhamento universal, Tamanho da haste: 20mm



Dados do pedido

Número do pedido	290098 20
GTIN	4030741458736
Classe de artigo	29H

Descrição

Modelo:

A área de trabalho pode ser expandida ao rodar os suportes serrilhados.

Pino roscado na haste para correção do ângulo livre.

Pino móvel HM para maior resistência ao desgaste.

Montagem modular: De uso universal como versões direita e esquerda.

- **A pressão mínima reduz a carga sobre a peça de trabalho e a máquina.**
- **Fuso síncrono para fácil ajuste de suportes serrilhados e alturas da ponta.**

Descrição técnica

Área de trabalho	3,5 - 65 mm
para largura do recartilhado b	8 mm
Largura da haste	20 mm
para \varnothing do furo de recartilhado d_2	6 mm
Altura da haste	20 mm
para \varnothing do recartilhado d_1	20 mm

para \varnothing do escareado de recartilhado d_3	13 mm
Pino de colar	299925 2
Disco	299927 2
para perfil recartilhado	RAA 2×AA
Tipo de produto	Serrilhador

Acessórios

Pino de colar Tipo 2	299925 2
Disco Tipo 2	299927 2