



Paquímetro, Faixa de medição: 150



Dados do pedido

Número do pedido	410100 150
GTIN	4045197502506
Classe de artigo	40Z

Descrição

Versão:

Peças de leitura antirreflexo cromado mate.

Escala fina e de alto contraste.

Parafuso de bloqueio em cima.

Corrediça ergonomicamente otimizada.

Superfícies de medição finamente esmeriladas. Leitura melhorada graças à escala codificada por cores.

Acessórios especiais:

Tabela de roscas n.º 412180 para a parte de trás do paquímetro.

Descrição técnica

embalagem	Estojo
Calibração	A1
Leitura	0,05 mm
Faixa de medição	0 - 150 mm
Comprimento do bico	40 mm
Divisão	1/20 mm
Divisão	1/128 polegada
Leitura comutável	mm/polegada
Norma	ISO 13385

Ficha de dados

medidor de profundidade	angular 3,7x1,3
Medidor de profundidade disponível	sim
Desvio de medição E MPE	±0,05 mm
Bloqueio	Parafuso de bloqueio superior
Tecnologia de medição	analógico
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
Tipo de produto	Paquímetro universal