

**Paquímetro Nónio 1/20, Faixa de medição: 100****Dados do pedido**

Número do pedido	410200 100
GTIN	4045197302106
Classe de artigo	41Z

Descrição**Versão:**

Peças de leitura antirreflexo cromado mate.

Parafuso de bloqueio em cima. Sem graduação em polegadas.

Material fornecido:

Incl. tabela de roscas n.º 412180 para a parte de trás do paquímetro.

Descrição técnica

embalagem	Estojo
Leitura	0,05 mm
Comprimento do bico	30 mm
Calibração	A1
Faixa de medição	0 - 100 mm
Divisão	1/20 mm
Norma	ISO 13385
medidor de profundidade	angular 2,2×1,0
Medidor de profundidade disponível	sim
Desvio de medição E MPE	±0,05 mm
Bloqueio	Parafuso de bloqueio superior

Ficha de dados

Tecnologia de medição	analógico
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
Tabela de roscas	Tabela de paquímetros
Tipo de produto	Paquímetro universal