

Mahr**Paquímetro Nónio 1/50, Faixa de medição: 300mm****Dados do pedido**

Número do pedido	410251 300
GTIN	4059192001605
Classe de artigo	43A

Descrição**Modelo:**

Peças de leitura antirreflexo cromado mate.
Escala fina e de alto contraste.
Parafuso de bloqueio em cima.
Superfícies de medição finamente esmeriladas.

Sem graduação em polegadas.

Acessórios especiais:

Tabela de roscas n.º 412180 para a parte de trás do paquímetro.

Descrição técnica

embalagem	Estojo
Comprimento do bico	64 mm
Calibração	A1
Faixa de medição	0 - 300 mm
Leitura	0,02 mm
Divisão	1/50 mm
Norma	ISO 13385
medidor de profundidade	plano
Medidor de profundidade disponível	sim
Desvio de medição E MPE	±0,04 mm

Bloqueio	Parafuso de bloqueio superior
Tecnologia de medição	analógico
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
Tipo de produto	Paquímetro universal

Prestações de serviços

Calibração Paquímetro/Paquímetro de profundidade faixa de medição máxima 300	021000 300
Calibração DAkkSPaquímetro/Paquímetro de profundidade faixa de medição máxima 300	021010 300

Acessórios

Caixa de plástico Tipo MS300	412470 MS300
------------------------------	--------------