

Mitutoyo**Paquímetro, Faixa de medição: 150mm****Dados do pedido**

Número do pedido	410300 150
GTIN	4946368530000
Classe de artigo	44A

Descrição**Modelo:**

Peças de leitura antirreflexo cromado mate.
Escala fina e de alto contraste.
Parafuso de bloqueio em cima.
Sem graduação em polegadas.
Superfícies de medição finamente retificadas.

Acessórios especiais:

Tabela de roscas n.º 412180 para a parte de trás do paquímetro.

Descrição técnica

Comprimento das pontas em cruz	21 mm
Leitura	0,05 mm
Comprimento do bico	40 mm
Calibração	A1
embalagem	Estojo
Faixa de medição	0 - 150 mm
Divisão	1/20 mm
Norma	ISO 13385
Peso	143 g
medidor de profundidade	angular 3,7×1,4

Medidor de profundidade disponível	sim
Desvio de medição E MPE	±0,05 mm
Escala cromada	sim
Bloqueio	Parafuso de bloqueio superior
Guia	Trilhos de guia elevados
Tecnologia de medição	analógico
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
Tipo de produto	Paquímetro universal

Prestações de serviços

Calibração Paquímetro/Paquímetro de profundidade faixa de medição máxima 200	021000 200
Calibração DAkkSPaquímetro/Paquímetro de profundidade faixa de medição máxima 200	021010 200

Acessórios

Parafuso de bloqueio M2,6	410410
Suporte do medidor de profundidade, metálico com 2 parafusos	412120
Estojo em imitação de pele para paquímetro com nónio	412500