

**Paquímetro Nónio 1/50 com medidor de profundidade redondo, Faixa de medição: 150****Dados do pedido**

Número do pedido	410205 150
GTIN	4045197202949
Classe de artigo	41Z

Descrição**Versão:**

Peças de leitura antirreflexo cromado mate.
Parafuso de bloqueio em cima.

Material fornecido:

Incl. tabela de roscas n.º 412180 para a parte de trás do paquímetro.

Descrição técnica

Calibração	A1
embalagem	Estojo
Leitura	0,02 mm
Faixa de medição	0 - 150 mm
Comprimento do bico	40 mm
Divisão	1/50 mm
Divisão	1/1000 polegada
Leitura comutável	mm/polegada
Norma	ISO 13385
medidor de profundidade	Ø 1,6
Medidor de profundidade disponível	sim

Ficha de dados

Desvio de medição E MPE	±0,04 mm
Bloqueio	Parafuso de bloqueio superior
Tecnologia de medição	analógico
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
Tabela de roscas	Tabela de paquímetros
Tipo de produto	Paquímetro universal