


**Paquímetro para esquerdinos, Faixa de medição: 150****Dados do pedido**

Número do pedido	410405 150
GTIN	4045197217677
Classe de artigo	41Z

Descrição**Versão:**

Peças de leitura antirreflexo cromado mate.
Parafuso de bloqueio em cima.
Escalonamento fino, de alto contraste.
Superfícies de medição finamente esmeriladas.

Para esquerdinos.**Material fornecido:**

Incl. tabela de roscas n.º 412180 para a parte de trás do paquímetro.

Nota:

A versão para utilização com a mão direita está disponível com o n.º 410200 tam. 150.

Descrição técnica

Comprimento do bico	40 mm
Faixa de medição	0 - 150 mm
embalagem	Estojo
Leitura	0,05 mm
Calibração	A1
Divisão	1/20 mm
Divisão	1/128 polegada
Leitura comutável	mm/polegada

Ficha de dados

Norma	ISO 13385
medidor de profundidade	angular 3,7×1,3
Medidor de profundidade disponível	sim
Desvio de medição E MPE	±0,05 mm
Bloqueio	Parafuso de bloqueio superior
Tecnologia de medição	analógico
Material	Aço inoxidável, INOX
todas as peças	temperado
Tabela de roscas	Tabela de paquímetros
Tipo de produto	Paquímetro universal

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/410405-150>