

## Ficha de dados



### Nível de bolha de ar de alumínio, Comprimento: 400



#### Dados do pedido

Número do pedido	467210 400
GTIN	4005069152253
Classe de artigo	46M

#### Descrição

##### Versão:

Corpo base com perfil retangular. Níveis de bolha de ar em vidro acrílico inquebráveis. Liga em metal leve extremamente resistente à corrosão.

Duas superfícies de medição fresadas em plano e paralelo. As tampas das extremidades em borracha evitam que o aparelho deslize ao marcar.

#### Descrição técnica

Comprimento	400 mm
Limite de erro na posição normal	0,5 mm/m
Limite de erro na medição acima da cabeça	0,75 mm/m
Tipo de produto	Nível de bolha de ar

#### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/467210-400>