

**KARL DEUTSCH****Dispositivo de medição da espessura da parede e da velocidade do som (sem cabeça de ensaio), Tipo: 1076B****Dados do pedido**

Número do pedido	496950 1076B
GTIN	2050001736901
Classe de artigo	49G

**Descrição****Modelo:**

Pequeno e prático medidor ultrassónico de espessuras de parede com deteção automática da cabeça de ensaio. **Pode testar os seguintes materiais: todos os materiais condutores de som, como aço, ferro, metais não-ferrosos, plásticos, vidro, cerâmica, etc.** Medição de espessuras de parede e da velocidade do som num único aparelho.

- **Orientação do utilizador confortável em texto simples (multilingue).**
- **Modos de visualização variáveis para uma adaptação ótima à tarefa de medição: – visualização padrão – valor diferencial – valor mínimo**

**Função:**

IP54: Proporciona proteção contra salpicos de água de todas as direções e proteção contra depósitos de poeira no interior (à prova de pó), bem como proteção total contra contacto.

**Material fornecido:**

Inclui mala de transporte, acoplador (100 ml), 2 pilhas n.º 081561 tam. LR3 e protocolo de calibração.

**Acessórios especiais:**

Cabeças de medição com faixa de medição até 400 mm, a pedido.

**Instrução:**

Sob consulta, variantes com memória de dados, emissão de dados e software estatístico ou para medir a espessura da parede em materiais revestidos.

## Descrição técnica

Indicador do nível de bateria	ótico e acústico
Largura	81 mm
Faixa de medição da velocidade do som	100 - 19999 m/s
Comprimento	131 mm
Altura	32 mm
Faixa de medição da espessura da parede	ver cabeça de teste n.º 496954
Peso incluindo pilhas sem proteção da caixa	175 g
Leitura	0,01 mm
Número de pilhas incluídas	2
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo	081561 LR3
Tipo de proteção IP	IP 54
Leitura comutável	mm/polegada
Protocolo de teste	Relatório de ensaio do fabricante
embalagem	caixa estável
Tipo de produto	Medidor de espessura da parede

## Acessórios

Pilhas alcalinas de manganês Tamanho internacional LR3	081561 LR3
Cabeça de teste Tipo PB10	496954 PB10
Cabeça de teste Tipo PB4	496954 PB4
Manga de punho para sonda de teste PB Tipo PB10	496956 PB10
Manga de punho para sonda de teste PB Tipo PB4	496956 PB4
Conjunto de películas de proteção 10 peças Tipo PB4	496957 PB4
Agente de acoplamento Índice 500	496958 500

