

**Garant****Módulo de fixação móvel, para tipo: 0****Dados do pedido**

Número do pedido	361110 0
GTIN	4045197848949
Classe de artigo	310

**Descrição****Modelo:**

Todas as superfícies funcionais endurecidas e retificadas.

O tensor de 5 eixos é montado modularmente. Os principais componentes são os módulos de fixação n.º 361105 – 361110, calhas de base n.º 361115, fuso n.º 361119, extensões de fuso n.º 361120 e mordentes superiores n.º 361123 – 361137.

**Indicado para:**

Calhas de base n.º 361115, fuso n.º 361119 e mordentes superiores n.º 361123 – 361138.

**Acessórios especiais:**

Chave de parafusos sextavada com cabo em T n.º 627424 tam.5 e chave dinamométrica n.º 656050 tam.120.

**Instrução:**

Para o bloqueio do fuso, é necessário um inserto de chave de parafusos SW5.

**Descrição técnica**

Largura B	100 mm
Peso	4,5 kg

H <sub>1</sub>	85 mm
Altura H	108 mm
Comprimento L	100 mm
adequado para o código de cor	Xpent0
Série	Xpent
Tipo de produto	Elemento de fixação